



Ściągacze dwuramienne z szybką regulacją, smukłe ramiona, typ: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	880450 10
GTIN	4021176756306
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Z bardzo smukłymi ramionami.

Zastosowanie:

Do zastosowania w ciasnych i trudno dostępnych miejscach.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 120 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 70 - 180 mm

głębokość mocowania do: 100 mm

Opis techniczny

rozstaw ściągacza wewnętrznego	70 - 180 mm
głębokość mocowania do	100 mm
rozstaw ściągacza zewnętrznego	120 mm