



Ściągacze przestawne



Dane zamówienia

Numer katalogowy	881100
GTIN	4021176459559
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Za pomocą samozabezpieczających kołków można indywidualnie nastawić rozstaw i zasięg ramion. Dzięki specjalnej konstrukcji ściągacz ten jest samoblokujący i prosty w obsłudze. Bardzo szeroki zakres rozstawu dzięki możliwości kombinowania ustawienia ramion (zob. ilustracja).

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 6 - 100 mm

głębokość mocowania do: 85 mm

moc: 1 t

Opis techniczny

moc	1 t
rozstaw ściągacza zewnętrznego	6 - 100 mm
głębokość mocowania do	85 mm
liczba haków	2
Zewnętrzny sześciokąt	13 mm
masa	0,45 kg

Rodzaj produktu

Ściągacz dwuramienny