



Ściągacz dwuramienny, typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	880930 2
GTIN	4021176923791
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Ramiona osadzone uniwersalnie (zewnętrzne i wewnętrzne łapy), mocna poprzeczka i śruba. Pożądana rozpiętość ramion osiągnana jest poprzez przesunięcie ramion wzdłuż poprzeczki.

Zastosowanie:

Ściągacz z szybką regulacją rozpiętości, do kół zębatach, łożysk, tarcz itp.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 160 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 80 - 170 mm

głębokość mocowania do: 150 mm

Opis techniczny

głębokość mocowania do	150 mm
rozstaw ściągacza zewnętrznego	160 mm
rozstaw ściągacza wewnętrznego	80 - 170 mm

