



Ściągacze dwuramienne z szybką regulacją, smukłe ramiona, typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	880450 2
GTIN	4021176756481
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Z bardzo smukłymi ramionami.

Zastosowanie:

Do zastosowania w ciasnych i trudno dostępnych miejscach.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 160 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 100 - 220 mm

głębokość mocowania do: 150 mm

Opis techniczny

głębokość mocowania do	150 mm
rozstaw ściągacza zewnętrznego	160 mm
rozstaw ściągacza wewnętrznego	100 - 220 mm