



Ściągacze dwuramienne z szybką regulacją, smukłe ramiona, typ: 20



Dane zamówienia

Numer katalogowy	880450 20
GTIN	4021176756559
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Z bardzo smukłymi ramionami.

Zastosowanie:

Do zastosowania w ciasnych i trudno dostępnych miejscach.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 200 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 100 - 260 mm

głębokość mocowania do: 150 mm

Opis techniczny

rozstaw ściągacza wewnętrznego	100 - 260 mm
głębokość mocowania do	150 mm
rozstaw ściągacza zewnętrznego	200 mm