



Ściągacz dwuramienny, typ: 3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	880930 3
GTIN	4021176923814
Klasa artykułu	83U

Opis

Wykonanie:

Ramiona osadzone uniwersalnie (zewnętrzne i wewnętrzne łapy), mocna poprzeczka i śruba. Pożądana rozpiętość ramion osiągnana jest poprzez przesunięcie ramion wzdłuż poprzeczki.

Zastosowanie:

Ściągacz z szybką regulacją rozpiętości, do kół zębatach, łożysk, tarcz itp.

rozstaw ściągacza zewnętrznego: 250 mm

rozstaw ściągacza wewnętrznego: 95 - 265 mm

głębokość mocowania do: 200 mm

Opis techniczny

rozstaw ściągacza wewnętrznego	95 - 265 mm
głębokość mocowania do	200 mm
rozstaw ściągacza zewnętrznego	250 mm

