

Garant
Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 1216/06 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 260033 1216/06 |
| GTIN | 4045197979063 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis

Wytaczaki stalowe 1216/06 mm kod ISO uchwytu: A1216M SCLCR/L06

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0602..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 16 mm

Przesunięcie osi L_3 : 8,9 mm

wysokość mocowania L_2 : 15 mm

Opis techniczny

| | |
|--|------------------|
| długość główki L_1 | 42 mm |
| śruby mocujące | 269028 5 |
| minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$ | 16 mm |
| szerokość szyjki | 12 mm |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 0602.. |
| kod ISO uchwytu | A1216M SCLCR/L06 |
| wielk. płytki | 6 mm |
| Kąt ustawienia κ | 95 stopni |
| Przesunięcie osi L_3 | 8,9 mm |
| wysokość mocowania L_2 | 15 mm |
| \varnothing chwytu | 16 mm |
| długość całkowita L | 150 mm |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| rodzaj zastosowania | lewe |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D |
| norma | DIN 8024 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| rodzaj chwytu | Wytaczaki |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |

Akcesoria

| | |
|--|--------------|
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500 |
| Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym Typ SET06 | 260037 SET06 |