

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, lewe,  $\emptyset$  chwytu / wielkość płytki: 0810/06 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260033 0810/06
GTIN	4045197979049
Klasa artykułu	21T

## Opis

Wytaczaki stalowe 0810/06 mm kod ISO uchwytu: A0810J SCLCR/L06

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 0602..

minimalna  $\emptyset$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 11 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 6 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 9 mm

## Opis techniczny

Przesunięcie osi $L_3$	6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
minimalna $\emptyset$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	11 mm
wysokość mocowania $L_2$	9 mm
śruby mocujące	269028 5
wielk. płytki	6 mm
$\emptyset$ chwytu	10 mm
kod ISO uchwytu	A0810J SCLCR/L06
długość główki $L_1$	27 mm
szerokość szyjki	8 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
długość całkowita L	110 mm

rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym Typ SET06	260037 SET06