

Honeywell**Rękawice z PVC Polytril™ Top, rozmiar rękawic: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094440 8
GTIN	3603835500188
Klasa artykułu	09A

Opis**Wykonanie:**

Polytril™ Top. Rękawice z **pełną powłoką nitrylową za nadgarstek** do ciężkich prac w wilgotnym i zaolejonym otoczeniu. Dzięki ciemnemu kolorowi rękawice są odporne na brud. Szczególnie polecane do prac montażowych w zaolejonym i zatłuszczonym otoczeniu, prac na powietrzu w wilgotnych warunkach, w budownictwie.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

EN 388:2016: 4121X

materiał podłoża: poliamid

powłoka: nitril

zakres zastosowania: Heavy Duty

kolor: czarne

Opis techniczny

pryczepność przy zaoliwieniu	bardzo dobry
------------------------------	--------------

dopasowany kształt	dobry
wycucie przy dotyku	dobry
bez dimetyloformamidu	nie
oddychanie	brak
nie zawierają silikonu	nie
materiał powłoki	nitryl
Ochrona przed gorącem	brak
masa	34,2 g
rozmiar rękawic	8
pryczepność na mokro	bardzo dobry
Seria	Polytril™
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
EN 388:2016	4121X
materiał podłoża	poliamid
powłoka	nitryl
zakres zastosowania	Heavy Duty
kolor	czarne