



## Grzechotki wtykowe przełączalne, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3-3/4HD cal



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	657600 3-3/4HD
GTIN	4018754243785
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.

#### grzechotka wtykowa przełączalna.

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

#### Pasuje do :

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

#### wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyień skorygować wymiary!

Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22×28 mm dostępne na zamówienie.

narzędzie wymienne: Kończówki wymienne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4 cal

szerokość b: 61 mm

wysokość h: 35 mm

obciążenie ciągłe: 650 Nm  
wymiar S: 55 mm  
liczba zębów: 60  
chwyt trzpieniowy: 22×28 mm

## Opis techniczny

wysokość h	35 mm
szerokość b	61 mm
chwyt trzpieniowy	22×28 mm
obciążenie ciągłe	650 Nm
liczba zębów	60
Seria	735/65
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/4 cal
wymiar S	55 mm
narzędzie wymienne	Końcówki wymienne
grzechotka przełączalna	tak
grzechotka z wypychaczem	nie
Rodzaj produktu	Zapadka