



Zestawy ściągaczy wewnętrznych w walizce z tworzywa sztucznego, typ: 25B



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 882500 25B |
| GTIN | 4021176013133 |
| Klasa artykułu | 83U |

Opis

Wykonanie:

Zestaw złożony z tulejek rozprężnych i ściągaczy. **Tulejki rozprężne** z dwuczęściowymi szczękami mocującymi i odcinkiem rozprężnym.

Ściągacze ze stali narzędziowej wysokiej jakości, z mocną śrubą, nakrętką mocującą i rękojeścią. Wmontowane łożysko oporowe zapewnia łatwe obracanie nakrętki ściągacza (wielk. 1 bez łożyska). Zestawy dostarczane w solidnych walizkach z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:

Do prawidłowego ściągania łożysk tocznych itp. Za pomocą tych zestawów można pewnie uchwycić i szybko ściągnąć również głęboko osadzone łożyska. (W tym celu należy wkręcić śrubę ściągacza w klinowo ukształtowaną śrubę tulejki rozprężnej).

Zawartość:

po 1 tulejce rozprężnej 882600: wielk. 1-8
 po 1 ściągaczu na tulejki nr 882800: wielk. 1 i 2
 do otworów: 12 - 70 mm
 masa z kasetą: 9,3 kg

Opis techniczny

| | |
|------------|------------|
| do otworów | 12 - 70 mm |
|------------|------------|

| | |
|---------------|--------|
| masa z kasetą | 9,3 kg |
|---------------|--------|

Akcesoria

| | |
|---|----------|
| Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 7 | 882600 7 |
| Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 6 | 882600 6 |
| Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 1 | 882600 1 |
| Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 4 | 882600 4 |
| Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 5 | 882600 5 |
| Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 3 | 882600 3 |
| ściągacze do tulejek (pojedyncze) typ 1 | 882800 1 |
| ściągacze do tulejek (pojedyncze) typ 2 | 882800 2 |
| Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 8 | 882600 8 |
| Tulejka rozprężna (pojedyncza) typ 2 | 882600 2 |