

Ansell**Para rękawic HyFlex® 11-920, rozmiar rękawic: 7****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 094385 7 |
| GTIN | 10076490489417 |
| Klasa artykułu | 04P |

Opis**Wykonanie:**

HyFlex® 11-920. Z Ansell Grip Technology™: Mikroskopijnie małe kanały w powłoce nitrylowe odprowadzają olej z powierzchni kontaktowych i zapewniają dobry chwyt. Szczególnie nadaje się do produkcji metalowej, ogólnej konserwacji zakładowej i maszyn.

Norma:

EN 388; EN 420

Antistatisch gemäß EN 1149.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

EN 388:2016: 3131A

materiał podłoża: nylon

powłoka: nitryl

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: niebieskie

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|----------------------|
| pryczepność przy zaoliwieniu | bardzo dobry |
| masa | 25 g |
| Ochrona przed gorącym | brak |
| dopasowany kształt | bardzo dobry |
| oddychanie | dobry |
| nie zawierają silikonu | nie |
| bez dimetyloformamidu | nie |
| materiał powłoki | nitryl |
| pryczepność na mokro | dobry |
| rozmiar rękawic | 7 |
| wyczucie przy dotyku | dobry |
| Seria | HyFlex® |
| Kategoria ochrony | Kategoria II |
| Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne |
| Właściwości rękawic | bez silikonu |
| EN 388:2016 | 3131A |
| materiał podłoża | nylon |
| powłoka | nitryl |
| zakres zastosowania | uniwersalne |
| kolor | niebieskie |