



Para rękawic KryTech 579, rozmiar rękawic: 7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094465 7
GTIN	3245425791271
Klasa artykułu	04P

Opis

Wykonanie:

KryTech 579. Do prac wymagających dobrego czucia w palcach, w mało zanieczyszczonym i suchym otoczeniu roboczym. Dobre czucie w palcach i swoboda ruchu. **Materiał oddychający i pochłaniający pot.**

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: B

EN 388:2016: 4342B

materiał podłoża: Polietylen o podwyższonej gęstości

powłoka: PU

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: szare - białe

nie zawierają silikonu: tak

Opis techniczny

EN 388 odporność na ścieranie	4
bez dimetyloformamidu	nie
pryczepność przy zaoliwieniu	umiarkowany
rozmiar rękawic	7
oddychanie	dobry
materiał powłoki	PU
Ochrona przed gorącym	brak
EN 388 odporność na rozerwanie	4
wyczucie przy dotyku	bardzo dobry
nie zawierają silikonu	tak
pryczepność na mokro	umiarkowany
EN 388 odporność na przekłucie	3
dopasowany kształt	dobry
masa	25 g
EN 388 odporność na przecięcie	3
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
EN 388:2016	4342B
materiał podłoża	Polietylen o podwyższonej gęstości
powłoka	PU
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	szare - białe
Stopień ochrony przed przecięciem	B