

Regały podstawowe z półkami, głębokości 500 mm, wysokość /szerokość półek: 3000/1000 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990504 3000/1000
GTIN	4004514202659
Klasa artykułu	96P

Opis

Wykonanie:

Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostarczane z maksymalnym **obciążeniem półki** 250 kg. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu.

Obciążenie pola: przy wysokości 2000 mm – 1300 kg, przy 2500 mm – 1700 kg, przy 3000 mm – 2300 kg.

Opis:

Wymiary montażowe:

regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm

regał dostawny: długość nominalna + 6 mm

całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm

Zastosowanie:

Nadają się do zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, biur, archiwów itd., zapewniając optymalne wykorzystanie powierzchni.

wskazówka:

- **stopy zaciskane wchodzą w zakres dostawy**
- **elementy do mocowania w posadzce i ścianie nie wchodzą do zakresu dostawy**
- **dostęp jednostronny z powodu usztywnień zastrzałami krzyżowymi**
- **długość wybozeniowa (K) nie może być większa niż 600 mm**

· **dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150 kg

Grubość półki: 25 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

materiał: ocynkowane

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 1060 mm

Liczba półek: 7

Opis techniczny

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	1060 mm
wys. regału	3000 mm
liczba ram profilowych	2
Liczba półek	7
szerokość	1060 mm
wysokość	3000 mm
konstrukcja regałów	regał podstawowy
głębokość	536 mm
głębokość półki	500 mm
głębokość regału	500 mm
szerokość półki	1000 mm
maksymalne obciążenie pola	1600 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Grubość półki	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	głębokości 500 mm

Akcesoria

Przegrodki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 200X500 mm	990581 200X500
Przegrodki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 300X500 mm	990581 300X500
Przegrodki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 400X500 mm	990581 400X500
Przegrodki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 500X500 mm	990581 500X500
Półka ocynkowana szerokość×głębokość 1000X500 mm	990580 1000X500