



## Mechaniczne przecinaki nakrętek, do nakrętek: M18-M24



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	884850 M18-M24
GTIN	4021176020223
Klasa artykułu	83U

### Opis

#### Wykonanie:

Mechaniczne przecinaki do nakrętek, do przecinania zabezpieczonych albo przekręconych nakrętek (do klasy 6), bez ryzyka uszkodzenia gwintu śruby. Łatwe wykręcanie przecinaka (z hartowanym ostrzem), bez zakleszczania.

### Opis techniczny

długość całkowita bez śruby dociskowej	125 mm
do nakrętek	M18-M24
Rozstaw	27 - 36 mm
szerokość ostrza przecinaka	16 mm
Rodzaj produktu	Przecinaki do nakrętek