

Honeywell**Para rękawic Polytril™, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094370 10
GTIN	3603835500065
Klasa artykułu	09A

Opis**Wykonanie:**

Polytril™. Rękawice z powłoką nitylową do manipulacji małymi częściami w zatłuszczonym, wilgotnym i zanieczyszczonym otoczeniu.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

EN 388:2016: 4121X

materiał podłoża: poliamid

powłoka: nityl

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: białe / szare

Opis techniczny

nie zawierają silikonu	nie
masa	23,2 g

bez dimetyloformamidu	nie
oddychanie	dobry
wyczucie przy dotyku	dobry
pryczepność na mokro	dobry
Ochrona przed gorącem	brak
pryczepność przy zaoliwieniu	bardzo dobry
rozmiar rękawic	10
materiał powłoki	nitryl
dopasowany kształt	bardzo dobry
Seria	Polytril™
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
EN 388:2016	4121X
materiał podłoża	poliamid
powłoka	nitryl
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	białe / szare