

Regały dostawne z półkami, głębokości 600 mm, wysokość /szerokość półek: 2500/750mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990510 2500/750
GTIN	4004514204998
Klasa artykułu	96P

Opis

Wykonanie:

Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostarczane z maksymalnym **obciążeniem półki** 250 kg. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu.

Obciążenie pola: przy wysokości 2000 mm – 1300 kg, przy 2500 mm – 1700 kg, przy 3000 mm – 2300 kg.

Opis:

Wymiary montażowe:

regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm

regał dostawny: długość nominalna + 6 mm

całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm

Zastosowanie:

Nadają się do zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, biur, archiwów itd., zapewniając optymalne wykorzystanie powierzchni.

w dostawie::

Regały podstawowe z zastrzałami krzyżowymi. Jedna poprzeczka przekątna na regał dostawny.

wskazówka:

- **Stopy zaciskowe są objęte zakresem dostawy.**
- **Mocowania podłogowe lub ściennie nie wchodzą w zakres dostawy.**

- **Odpowiednie kotwienie w posadzce nr 990854.**
- **Eksploatacja jednostronna z powodu usztywnienia zastrzałem krzyżowym.**
- **Długość wyboczeniowa (K) może wynosić maks. 600 mm.**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**

Opis techniczny

konstrukcja regałów	regał dostawny
liczba ram profilowych	1
głębokość	636 mm
wys. regału	2500 mm
szerokość	756 mm
wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	756 mm
wysokość	2500 mm
Liczba półek	6
głębokość półki	600 mm
głębokość regału	600 mm
szerokość półki	750 mm
maksymalne obciążenie pola	1800 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Grubość półki	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	głębokości 600 mm
Rodzaj produktu	Regały półkowe