

Regały dostawne z półkami, głębokości 800 mm, wysokość /szerokość półek: 2000/1000 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990514 2000/1000
GTIN	4004514222350
Klasa artykułu	96P

Opis

Wykonanie:

Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostarczane z maksymalnym **obciążeniem półki** 250 kg. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu.

Obciążenie pola: przy wysokości 2000 mm – 1300 kg, przy 2500 mm – 1700 kg, przy 3000 mm – 2300 kg.

Opis:

Wymiary montażowe:

regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm

regał dostawny: długość nominalna +6 mm

całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm

Zastosowanie:

Nadają się do zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, biur, archiwów itd., zapewniając optymalne wykorzystanie powierzchni.

wskazówka:

- **stopy zaciskane wchodzą w zakres dostawy**
- **elementy do mocowania w posadzce i ścianie nie wchodzą do zakresu dostawy**
- **dostęp jednostronny z powodu usztywnień zastrzałami krzyżowymi**
- **długość wyboczeniowa (K) nie może być większa niż 600 mm**

· dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150 kg

Grubość półki: 25 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

materiał: ocynkowane

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego: 1006 mm

Liczba półek: 5

Opis techniczny

wymiar montażowy szerokości regału dostawnego	1006 mm
szerokość	1006 mm
wys. regału	2000 mm
Liczba półek	5
liczba ram profilowych	1
głębokość	836 mm
konstrukcja regałów	regał dostawny
wysokość	2000 mm
głębokość półki	800 mm
głębokość regału	800 mm
szerokość półki	1000 mm
maksymalne obciążenie pola	1300 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Grubość półki	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	głębokości 800 mm

Akcesoria

Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 200X800 mm	990581 200X800
Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 400X800 mm	990581 400X800
Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 500X800 mm	990581 500X800
Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 300X800 mm	990581 300X800
Półka ocynkowana szerokość×głębokość 1000X800 mm	990580 1000X800