

## Regały dostawne z półkami, głębokości 600 mm, wysokość /szerokość półek: 3000/750mm



### Dane zamówienia

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 990510 3000/750 |
| GTIN             | 4004514205032   |
| Klasa artykułu   | 96P             |

### Opis

#### Wykonanie:

Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostarczane z maksymalnym **obciążeniem półki** 250 kg. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu.

**Obciążenie pola:** przy wysokości 2000 mm – 1300 kg, przy 2500 mm – 1700 kg, przy 3000 mm – 2300 kg.

#### Opis:

#### Wymiary montażowe:

**regał podstawowy:** długość nominalna + 60 mm

**regał dostawny:** długość nominalna + 6 mm

**całkowita głębokość ramy:** głębokość nominalna + 36 mm

#### Zastosowanie:

Nadają się do zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, biur, archiwów itd., zapewniając optymalne wykorzystanie powierzchni.

#### w dostawie::

Regały podstawowe z zastrzałami krzyżowymi. Jedna poprzeczka przekątna na regał dostawny.

#### wskazówka:

- **Stopy zaciskowe są objęte zakresem dostawy.**
- **Mocowania podłogowe lub ściennie nie wchodzą w zakres dostawy.**

- **Odpowiednie kotwienie w posadzce nr 990854.**
- **Eksploatacja jednostronna z powodu usztywnienia zastrzałem krzyżowym.**
- **Długość wyboczeniowa (K) może wynosić maks. 600 mm.**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**

## Opis techniczny

|  |                        |
|--|------------------------|
| konstrukcja regałów  | regał dostawny         |
| wys. regału  | 3000 mm                |
| liczba ram profilowych   | 1                      |
| wysokość   | 3000 mm                |
| szerokość  | 756 mm                 |
| Liczba półek   | 7                      |
| wymiar montażowy szerokości regału dostawnego                          | 756 mm                 |
| głębokość  | 636 mm                 |
| głębokość półki  | 600 mm                 |
| głębokość regału   | 600 mm                 |
| szerokość półki  | 750 mm                 |
| maksymalne obciążenie pola   | 1600 kg                |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 150 kg                 |
| Grubość półki  | 25 mm                  |
| Regulacja wysokości co   | 25 mm                  |
| Wykonanie montażowe  | Regały łączone wtykowo |
| materiał   | ocynkowane             |
| Atrybut nazwy produktu   | głębokości 600 mm      |
| Rodzaj produktu  | Regały półkowe         |