

Regały podstawowe z półkami, głębokości 800 mm, wysokość /szerokość półek: 2500/1000mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990512 2500/1000
GTIN	4004514222367
Klasa artykułu	96P

Opis

Wykonanie:

Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostarczane z maksymalnym **obciążeniem półki** 250 kg. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu.

Obciążenie pola: przy wysokości 2000 mm – 1300 kg, przy 2500 mm – 1700 kg, przy 3000 mm – 2300 kg.

Opis:

Wymiary montażowe:

regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm

regał dostawny: długość nominalna + 6 mm

całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm

Zastosowanie:

Nadają się do zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, biur, archiwów itd., zapewniając optymalne wykorzystanie powierzchni.

w dostawie::

Regały podstawowe z zastrzałami krzyżowymi. Jedna poprzeczka przekątna na regał dostawny.

wskazówka:

- **Stopy zaciskowe są objęte zakresem dostawy.**
- **Mocowania podłogowe lub ściennie nie wchodzą w zakres dostawy.**

- **Odpowiednie kotwienie w posadzce nr 990854.**
- **Eksploatacja jednostronna z powodu usztywnienia zastrzałem krzyżowym.**
- **Długość wyboczeniowa (K) może wynosić maks. 600 mm.**
- **Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.**

Opis techniczny

wys. regału	2500 mm
Liczba półek	6
konstrukcja regałów	regał podstawowy
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	1060 mm
liczba ram profilowych	2
głębokość półki	800 mm
głębokość regału	800 mm
szerokość półki	1000 mm
maksymalne obciążenie pola	1800 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
Grubość półki	25 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	głębokości 800 mm
Rodzaj produktu	Regały półkowe

Akcesoria

Przegrody blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 300X800 mm	990581 300X800
Półka ocynkowana szerokość×głębokość 1000X800 mm	990580 1000X800
Przegrody blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb. 200X800 mm	990581 200X800

Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb.
400X800 mm

990581 400X800

Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb.
500X800 mm

990581 500X800

Stopa zaciskowa

990852