

Honeywell**Rękawice z PVC Polytril™ Top, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094440 10 |
| GTIN | 3603835500201 |
| Klasa artykułu | 09A |

Opis**Wykonanie:**

Polytril™ Top. Rękawice z **pełną powłoką nitrylową za nadgarstek** do ciężkich prac w wilgotnym i zaolejonym otoczeniu. Dzięki ciemnemu kolorowi rękawice są odporne na brud. Szczególnie polecane do prac montażowych w zaolejonym i zatłuszczonym otoczeniu, prac na powietrzu w wilgotnych warunkach, w budownictwie.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

EN 388:2016: 4121X

materiał podłoża: poliamid

powłoka: nitril

zakres zastosowania: Heavy Duty

kolor: czarne

Opis techniczny

| | |
|-----------------------|------|
| Ochrona przed gorącem | brak |
|-----------------------|------|

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| dopasowany kształt | dobry |
| przyczepność na mokro | bardzo dobry |
| oddychanie | brak |
| wycucie przy dotyku | dobry |
| masa | 34,2 g |
| materiał powłoki | nitryl |
| rozmiar rękawic | 10 |
| bez dimetyloformamidu | nie |
| nie zawierają silikonu | nie |
| przyczepność przy zaoliwieniu | bardzo dobry |
| Seria | Polytril™ |
| Kategoria ochrony | Kategoria II |
| Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne |
| EN 388:2016 | 4121X |
| materiał podłoża | poliamid |
| powłoka | nitryl |
| zakres zastosowania | Heavy Duty |
| kolor | czarne |