

Regały podstawowe z półkami, głębokości 400 mm, wysokość /szerokość półek: 3000/1300 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	990540 3000/1300
GTIN	4004514217936
Klasa artykułu	96P

Opis

Wykonanie:

Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostarczane z maksymalnym **obciążeniem półki** 250 kg. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu.

Obciążenie pola: przy wysokości 2000 mm – 1300 kg, przy 2500 mm – 1700 kg, przy 3000 mm – 2300 kg.

Opis:

Wymiary montażowe:

regał podstawowy: długość nominalna + 60 mm

regał dostawny: długość nominalna + 6 mm

całkowita głębokość ramy: głębokość nominalna + 36 mm

Zastosowanie:

Nadają się do zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, biur, archiwów itd., zapewniając optymalne wykorzystanie powierzchni.

wskazówka:

- **stopy zaciskane wchodzą w zakres dostawy**
- **elementy do mocowania w posadzce i ścianie nie wchodzą do zakresu dostawy**
- **dostęp jednostronny z powodu usztywnień zastrzałami krzyżowymi**
- **długość wybozeniowa (K) nie może być większa niż 600 mm**

· **dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 250 kg

Grubość półki: 40 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

materiał: ocynkowane

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 1360 mm

Liczba półek: 7

Opis techniczny

wysokość	3000 mm
wymiar montażowy szerokości regału podstawowego	1360 mm
głębokość	436 mm
wys. regału	3000 mm
Liczba półek	7
liczba ram profilowych	2
szerokość	1360 mm
konstrukcja regałów	regał podstawowy
głębokość półki	400 mm
głębokość regału	400 mm
szerokość półki	1300 mm
maksymalne obciążenie pola	1600 kg
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	250 kg
Grubość półki	40 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wykonanie montażowe	Regały łączone wtykowo
materiał	ocynkowane
Atrybut nazwy produktu	głębokości 400 mm

Akcesoria

Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb.
510X400 mm

990583 510X400

Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb.
210X400 mm

990583 210X400

Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb.
310X400 mm

990583 310X400

Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb.
410X400 mm

990583 410X400