

## Regały podstawowe z półkami, głębokości 800 mm, wysokość /szerokość półek: 2500/1300 mm



### Dane zamówienia

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | 990512 2500/1300 |
| GTIN             | 4004514217615    |
| Klasa artykułu   | 96P              |

### Opis

#### Wykonanie:

Ocynkowane ramy teowe i półki. Dostarczane z maksymalnym **obciążeniem półki** 250 kg. Poziomy magazynowania można ustawiać co 25 mm. Szybki montaż dzięki prostemu wykonaniu wtykowemu.

**Obciążenie pola:** przy wysokości 2000 mm – 1300 kg, przy 2500 mm – 1700 kg, przy 3000 mm – 2300 kg.

#### Opis:

#### Wymiary montażowe:

**regał podstawowy:** długość nominalna + 60 mm

**regał dostawny:** długość nominalna + 6 mm

**całkowita głębokość ramy:** głębokość nominalna + 36 mm

#### Zastosowanie:

Nadają się do zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, biur, archiwów itd., zapewniając optymalne wykorzystanie powierzchni.

#### wskazówka:

- **stopy zaciskane wchodzą w zakres dostawy**
- **elementy do mocowania w posadzce i ścianie nie wchodzą do zakresu dostawy**
- **dostęp jednostronny z powodu usztywnień zastrzałami krzyżowymi**
- **długość wybozeniowa (K) nie może być większa niż 600 mm**

· **dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.**

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150 kg

Grubość półki: 25 mm

Regulacja wysokości co: 25 mm

Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo

materiał: ocynkowane

wymiar montażowy szerokości regału podstawowego: 1360 mm

Liczba półek: 6

## Opis techniczny

|  |                        |
|--|------------------------|
| wys. regału  | 2500 mm                |
| konstrukcja regałów  | regał podstawowy       |
| wymiar montażowy szerokości regału podstawowego                        | 1360 mm                |
| wysokość   | 2500 mm                |
| szerokość  | 1360 mm                |
| głębokość  | 836 mm                 |
| Liczba półek   | 6                      |
| liczba ram profilowych   | 2                      |
| głębokość półki  | 800 mm                 |
| głębokość regału   | 800 mm                 |
| szerokość półki  | 1300 mm                |
| maksymalne obciążenie pola   | 1800 kg                |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 150 kg                 |
| Grubość półki  | 25 mm                  |
| Regulacja wysokości co   | 25 mm                  |
| Wykonanie montażowe  | Regały łączone wtykowo |
| materiał   | ocynkowane             |
| Atrybut nazwy produktu   | głębokości 800 mm      |

## Akcesoria

|  |                 |
|--|-----------------|
| Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb.<br>500X800 mm | 990581 500X800  |
| Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb.<br>300X800 mm | 990581 300X800  |
| Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb.<br>400X800 mm | 990581 400X800  |
| Przegródki blaszane stałe, ocynkowane wys. × głęb.<br>200X800 mm | 990581 200X800  |
| Półka ocynkowana szerokość×głębokość 1300X800 mm                 | 990580 1300X800 |