

**Para rękawic Sahara® 100, rozmiar rękawic: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094413 7
GTIN	4008198710073
Klasa artykułu	04Q

**Opis****Wykonanie:**

Sahara® 100. Rękawice z bawełnianego trykotu z tkanym mankietem i nitylową powłoką na długości 3/4, do ochrony i wygodnej pracy w kontakcie z częściami zanieczyszczonymi olejem i wilgotnymi. **Standard Oeko-Tex 100** i wg EU 1935/2004 nadają się do **kontaktu ze środkami spożywczymi**. Nadają się zwłaszcza do kontaktu z częściami mokrymi albo zaolejonymi, do prac ślusarskich, ogrodniczych i budowlanych.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: Bez silikonu

Właściwości rękawic: Certyfikat do kontaktu z żywnością

EN 388:2016: 3111X

materiał podłoża: Bawełna

powłoka: nityl

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: żółte

**Opis techniczny**

wycucie przy dotyku	umiarkowany
pryczepność na mokro	bardzo dobry
pryczepność przy zaoliwieniu	umiarkowany
dopasowany kształt	dobry
masa	40,8 g
oddychanie	umiarkowany
Ochrona przed gorącem	brak
bez dimetyloformamidu	tak
rozmiar rękawic	7
materiał powłoki	nitryl
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
Właściwości rękawic	Bez silikonu
Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością
EN 388:2016	3111X
materiał podłoża	Bawełna
powłoka	nitryl
zakres zastosowania	uniwersalne
kolor	żółte