

**Imadła równoległe , szerokość szczęk: 140 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967100 140
GTIN	4045197694171
Klasa artykułu	91J

Opis**Wykonanie:**

Całkowicie ze stali, kute matrycowo – gwarantowana niełamliwość. Otwierane do przodu.Szczęki do mocowania rur pod szczękami zwykłymi. Duże, precyzyjne wrzeciono, obrabiane na obrabiarkach CNC. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Duże, hartowane kowadełko do prostowania i spęczniania. Prowadnica z podwójną regulacją.

z masywnymi, hartowanymi powierzchniowo szczękami (niewymienne).

Objaśnienie:

podkładki zabezpieczone przed wypadnięciem

wytłoczona skala pomiarowa

regulacja prowadnic: śruby o wpuście 6-kątnym z mosiężnymi podkładkami naciskowymi – bardzo mały nakład siły

Silne szczęki do zaciskania rur.

Zalety:

- **przetyczka obustronnie zabezpieczona przed wypadnięciem –zapobiega przykreemu hałasowi**
- **szybkie otwieranie i zamykanie dzięki dużemu skokowi gwintu wrzeciona**
- **przetyczka wymienna**
- **wytłoczona skala wielkości rozwarcia.**

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

certyfi­kat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd
Rozstaw: 200 mm
głębokość mocowania: 95 mm
Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.: 1 – 2.3/4 cal
masa: 19 kg

Opis techniczny

materiał	Stal odkuwana matrycowo
masa	19 kg
Rozstaw	200 mm
głębokość mocowania	95 mm
kierunek otwierania	rozwierane do przodu
Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.	1 – 2.3/4 cal
szerokość szczęk	140 mm
certyfi­kat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd