

**Imadła równoległe , szerokość szczęk: 160 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967100 160
GTIN	4045197694188
Klasa artykułu	91J

Opis**Wykonanie:**

Całkowicie ze stali, kute matrycowo – gwarantowana niełamliwość. Otwierane do przodu. Szczęki do mocowania rur pod szczękami zwykłymi. Duże, precyzyjne wrzeciono, obrabiane na obrabiarkach CNC. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Duże, hartowane kowadełko do prostowania i spęczniania. Prowadnica z podwójną regulacją.

z masywnymi, hartowanymi powierzchniowo szczękami (niewymienne).

Objaśnienie:

podkładki zabezpieczone przed wypadnięciem

wytłoczona skala pomiarowa

regulacja prowadnic: śruby o wpuście 6-kątnym z mosiężnymi podkładkami naciskowymi – bardzo mały nakład siły

Silne szczęki do zaciskania rur.

Zaleta:

- **przetyczka obustronnie zabezpieczona przed wypadnięciem –zapobiega przykreemu hałasowi**
- **szybkie otwieranie i zamykanie dzięki dużemu skokowi gwintu wrzeciona**
- **przetyczka wymienna**
- **wytłoczona skala wielkości rozwarcia.**

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

certyfiat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd
Rozstaw: 220 mm
głębokość mocowania: 110 mm
Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.: 1 – 3.1/2 cal
masa: 27 kg

Opis techniczny

Rozstaw	220 mm
głębokość mocowania	110 mm
kierunek otwierania	rozwierane do przodu
masa	27 kg
materiał	Stal odkuwana matrycowo
Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.	1 – 3.1/2 cal
szerokość szczęk	160 mm
certyfiat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd