

**Imadła równoległe z płytą obrotową, szerokość szczęk: 80 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967010 80
GTIN	4045197612236
Klasa artykułu	91J

**Opis****Wykonanie:**

<B>Duża dokładność zamoc. dzięki precyzyjnej prowadnicy pryzmowej.</B> otwieranie do tyłu. Z żeliwa perlitycznego (GG 25) o wysokiej wytrzymałości. Długa i bardzo dokładna **precyzyjna prowadnica pryzmowa**. Precyzyjne, łożyskowane wrzeciono z gwintem trapezowym, całkowicie zakryte, zabezpieczone przed zabrudzeniem. Duża, frezowana powierzchnia kowadła do lekkich prac związanych z prostowaniem materiału. Hartowane szczęki stalowe są rowkowane i mogą być wymienione na szczęki szlifowane (zob. szczęki zamienne). <B>z płytą</B> obrotową (obrót o 360°) i mechanizmem <BR/>zaciskowym, do ustawienia w każdej pozycji.

**w dostawie::**

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

**Powłoka lakiernicza:**

Srebrnoszara.

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

Rozstaw: 100 mm

**Opis techniczny**

Rozstaw	100 mm
materiał	żeliwo o wysokiej wytrzymałości (GG 25)

kierunek otwierania	Rozwierane do tyłu
szerokość szczęk	80 mm
certyfi kat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd