

**Imadła równoległe z płytą obrotową, szerokość szczęk: 120 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967120 120
GTIN	4045197612564
Klasa artykułu	91J

Opis**Wykonanie:**

Całkowicie ze stali, kute matrycowo – gwarantowana niełamliwość. Otwierane do przodu. Szczęki do mocowania rur pod szczękami zwykłymi. Duże, precyzyjne wrzeciono, obrabiane na obrabiarkach CNC. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Duże, hartowane kowadełko do prostowania i spęczniania. Prowadnica z podwójną regulacją.

z masywnymi, hartowanymi powierzchniowo szczękami (niewymienne).

Zalety:

- **przetyczka obustronnie zabezpieczona przed wypadnięciem – zapobiega przykreemu hałasowi**
- **szybkie otwieranie i zamykanie dzięki dużemu skokowi gwintu wrzeciona**
- **przetyczka wymienna**
- **wytłoczona skala wielkości rozwarcia.**

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

certyfikat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

Opis techniczny

materiał	Stal odkuwana matrycowo
----------	-------------------------

kierunek otwierania	rozwierane do przodu
szerokość szczęk	120 mm
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd
wymienne szczęki	nie