

## Płyty obrotowe do imadeł LEINEN-JUNIOR,, szerokość szczęk: 100 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	967070 100
GTIN	2050002047488
Klasa artykułu	97G

### Opis

#### Wykonanie:

#### Duża dokładność zamoc. dzięki precyzyjnej prowadnicy pryzmowej.

Otwieranie do tyłu. Z wysokogatunkowego żeliwa perlitycznego (GG 22). Długa i bardzo dokładna prowadnica pryzmowa o wysokiej precyzji.

Precyzyjne ułożyskowanie wrzeciona. Wrzeciono całkowicie osłonięte i zabezpieczone przed zabrudzeniem, o małych oporach ruchu, z gwintem trapezowym (szybkie rozwieranie i zwieranie szczęk). Hartowane szczęki mocujące, rowkowane, szlifowane, wymienne i obracane. Kowadełko o dużej, frezowanej powierzchni. Przy zastosowaniu płyty obrotowej nr 967070 obracane o 360°, z mechanizmem zaciskowym, pozwalającym na ustalenie w każdej pozycji.

#### w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

#### Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszare.

### Opis techniczny

pasują do imadeł o szerokości szczęk	100 mm
Rodzaj produktu	Akcesoria do imadła

### Akcesoria

Imadła równoległe LEINEN-JUNIOR, szerokość szczęk 100 mm

---

967060 100