

**Imadła równoległe z kabłąkiem zaciskowym, szerokość szczęk: 80 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967030 80
GTIN	4045197612328
Klasa artykułu	91J

**Opis****Wykonanie:**

**Duża dokładność zamocowania dzięki precyzyjnej prowadnicy pryzmowej.**

**Otwierane do tyłu.** Z żeliwa perlitycznego (GG 25) o wysokiej wytrzymałości. Długa i bardzo dokładna **precyzyjna prowadnica pryzmowa**. Precyzyjne, łożyskowane wrzeciono z gwintem trapezowym, całkowicie zakryte, zabezpieczone przed zabrudzeniem. Duża, frezowana powierzchnia kowadła do lekkich prac związanych z prostowaniem materiału. Hartowane szczęki stalowe są rowkowane i mogą być wymienione na szczęki szlifowane (zob. szczęki zamienne).

**Zastosowanie:**

Do mocowania na blatach stołów warsztatowych.

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

Rozstaw: 100 mm

masa: 7 kg

**Opis techniczny**

kierunek otwierania	Rozwierane do tyłu
Rozstaw	100 mm
masa	7 kg

materiał	żeliwo o wysokiej wytrzymałości (GG 25)
szerokość szczęk	80 mm
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd