

**Imadła równoległe z płytą obrotową, szerokość szczęk: 150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967010 150
GTIN	4045197612267
Klasa artykułu	91J

Opis**Wykonanie:**

Duża dokładność zamoc. dzięki precyzyjnej prowadnicy pryzmowej. otwieranie do tyłu. Z żeliwa perlitycznego (GG 25) o wysokiej wytrzymałości. Długa i bardzo dokładna **precyzyjna prowadnica pryzmowa**. Precyzyjne, łożyskowane wrzeciono z gwintem trapezowym, całkowicie zakryte, zabezpieczone przed zabrudzeniem. Duża, frezowana powierzchnia kowadła do lekkich prac związanych z prostowaniem materiału. Hartowane szczęki stalowe są rowkowane i mogą być wymienione na szczęki szlifowane (zob. szczęki zamienne). z płytą obrotową (obrót o 360°) i mechanizmem
zaciskowym, do ustawienia w każdej pozycji.

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszara.

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

Rozstaw: 255 mm

Opis techniczny

kierunek otwierania	Rozwierane do tyłu
materiał	żeliwo o wysokiej wytrzymałości (GG 25)

Rozstaw	255 mm
szerokość szczęk	150 mm
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd