

**Imadła równoległe z wymiennymi szczękami, szerokość szczęk: 120 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967110 120
GTIN	4045197694195
Klasa artykułu	91J

Opis**Wykonanie:**

Całkowicie ze stali, kute matrycowo – gwarantowana niełamiwość. Otwierane do przodu. Szczęki do mocowania rur pod szczękami zwykłymi. Duże, precyzyjne wrzeciono, obrabiane na obrabiarkach CNC. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Duże, hartowane kowadełko do prostowania i spęczniania. Prowadnica z podwójną regulacją. szczęki hartowane powierzchniowo. Jedna strona rowkowana, druga strona gładka (wymienne).

Objaśnienie:

podkładki zabezpieczone przed wypadnięciem

wytłoczona skala pomiarowa

regulacja prowadnic: śruby o wpuście 6-kątnym z mosiężnymi podkładkami naciskowymi – bardzo mały nakład siły

Silne szczęki do zaciskania rur.

Zaleta:

- **przetyczka obustronnie zabezpieczona przed wypadnięciem – zapobiega przykreemu hałasowi**
- **szybkie otwieranie i zamykanie dzięki dużemu skokowi gwintu wrzeciona**
- **przetyczka wymienna**
- **wytłoczona skala wielkości rozwarcia.**

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

certyfiakat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

Rozstaw: 150 mm

głębokość mocowania: 80 mm

Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.: 1 – 2.1/2 cal

masa: 11 kg

Opis techniczny

Rozstaw	150 mm
głębokość mocowania	80 mm
kierunek otwierania	rozwierane do przodu
materiał	Stal odkuwana matrycowo
masa	11 kg
Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.	1 – 2.1/2 cal
szerokość szczęk	120 mm
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd