

**Imadła równoległe , szerokość szczęk: 100 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 967100 100 |
| GTIN | 4045197694157 |
| Klasa artykułu | 91J |

Opis**Wykonanie:**

Całkowicie ze stali, kute matrycowo – gwarantowana niełamliwość. Otwierane do przodu.Szczęki do mocowania rur pod szczękami zwykłymi. Duże, precyzyjne wrzeciono, obrabiane na obrabiarkach CNC. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Duże, hartowane kowadełko do prostowania i spęczniania. Prowadnica z podwójną regulacją.

z masywnymi, hartowanymi powierzchniowo szczękami (niewymienne).

Objaśnienie:

podkładki zabezpieczone przed wypadnięciem

wytłoczona skala pomiarowa

regulacja prowadnic: śruby o wpuście 6-kątnym z mosiężnymi podkładkami naciskowymi – bardzo mały nakład siły

Silne szczęki do zaciskania rur.

Zaleta:

- **przetyczka obustronnie zabezpieczona przed wypadnięciem –zapobiega przykreemu hałasowi**
- **szybkie otwieranie i zamykanie dzięki dużemu skokowi gwintu wrzeciona**
- **przetyczka wymienna**
- **wytłoczona skala wielkości rozwarcia.**

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

certyfi­kat bez­pie­czeń­stwa: GS TÜV Süd
Roz­staw: 90 mm
głę­bo­kość mocowa­nia: 65 mm
Szczęki do mocowa­nia rur o \varnothing zewn.: 3/4 – 1.3/4 cal
masa: 6 kg

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------|
| głę­bo­kość mocowa­nia | 65 mm |
| kierunek otwierania | roz­wierane do przodu |
| masa | 6 kg |
| materiał | Stal od­kuwana matrycowo |
| Roz­staw | 90 mm |
| Szczęki do mocowa­nia rur o \varnothing zewn. | 3/4 – 1.3/4 cal |
| szerokość szczęk | 100 mm |
| certyfi­kat bez­pie­czeń­stwa | GS TÜV Süd |