

**Imadła równoległe z wymiennymi szczękami, szerokość szczęk: 140 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967110 140
GTIN	4045197694201
Klasa artykułu	91J

**Opis****Wykonanie:**

**Całkowicie ze stali, kute matrycowo – gwarantowana niełamliwość. Otwierane do przodu.** Szczęki do mocowania rur pod szczękami zwykłymi. Duże, precyzyjne wrzeciono, obrabiane na obrabiarkach CNC. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Duże, hartowane kowadełko do prostowania i spęczniania. Prowadnica z podwójną regulacją. szczęki hartowane powierzchniowo. Jedna strona rowkowana, druga strona gładka (wymienne).

**Objaśnienie:**

podkładki zabezpieczone przed wypadnięciem  
wytłoczona skala pomiarowa  
regulacja prowadnic: śruby o wpuście 6-kątnym z mosiężnymi podkładkami naciskowymi – bardzo mały nakład siły  
Silne szczęki do zaciskania rur.

**Zalety:**

- **przetyczka obustronnie zabezpieczona przed wypadnięciem – zapobiega przykreemu hałasowi**
- **szybkie otwieranie i zamykanie dzięki dużemu skokowi gwintu wrzeciona**
- **przetyczka wymienna**
- **wytłoczona skala wielkości rozwarcia.**

**w dostawie::**

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

**wskazówka:**

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

Rozstaw: 200 mm

głębokość mocowania: 95 mm

Szczęki do mocowania rur o  $\varnothing$  zewn.: 1 – 2.3/4 cal

masa: 19 kg

## Opis techniczny

kierunek otwierania	rozwierane do przodu
Rozstaw	200 mm
materiał	Stal odkuwana matrycowo
głębokość mocowania	95 mm
masa	19 kg
Szczęki do mocowania rur o $\varnothing$ zewn.	1 – 2.3/4 cal
szerokość szczęk	140 mm
certyfi kat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd