



## Para rękawic KryTech 579, rozmiar rękawic: 10



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094465 10     |
| GTIN             | 3245425791202 |
| Klasa artykułu   | 04P           |

### Opis

#### Wykonanie:

KryTech 579. Do prac wymagających dobrego czucia w palcach, w mało zanieczyszczonym i suchym otoczeniu roboczym. Dobre czucie w palcach i swoboda ruchu. **Materiał oddychający i pochłaniający pot.**

#### Norma:

EN 388; EN 420

#### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: B

EN 388:2016: 4342B

materiał podłoża: Polietylen o podwyższonej gęstości

powłoka: PU

zakres zastosowania: uniwersalne

kolor: szare - białe

nie zawierają silikonu: tak

### Opis techniczny

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| dopasowany kształt                | dobry                              |
| EN 388 odporność na ścieranie     | 4                                  |
| pryczepność na mokro              | umiarkowany                        |
| wyczucie przy dotyku              | bardzo dobry                       |
| materiał powłoki                  | PU                                 |
| EN 388 odporność na przecięcie    | 3                                  |
| rozmiar rękawic                   | 10                                 |
| Ochrona przed gorącym             | brak                               |
| bez dimetyloformamidu             | nie                                |
| oddychanie                        | dobry                              |
| EN 388 odporność na przekłucie    | 3                                  |
| masa                              | 25 g                               |
| nie zawierają silikonu            | tak                                |
| EN 388 odporność na rozerwanie    | 4                                  |
| pryczepność przy zaoliwieniu      | umiarkowany                        |
| Kategoria ochrony                 | Kategoria II                       |
| Rodzaj rękawic                    | Rękawice uniwersalne               |
| EN 388:2016                       | 4342B                              |
| materiał podłoża                  | Polietylen o podwyższonej gęstości |
| powłoka                           | PU                                 |
| zakres zastosowania               | uniwersalne                        |
| kolor                             | szare - białe                      |
| Stopień ochrony przed przecięciem | B                                  |