



Ściany boczne 2-częściowe, do głębokości 970 mm, całkowita wysokość regału: 2500 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	993270 2500
GTIN	4045197522054
Klasa artykułu	91W

Opis

Wykonanie:

Ściana boczna z blachy stalowej składa się z 2 blach mocowanych jedna nad drugą. Dostawa w komplecie z materiałami do mocowania.

Zastosowanie:

Do wypełnienia boku na końcu regału (nie może być montowana między dwoma polami regału). Do zakrycia całego pola regału z prawej i z lewej strony trzeba zamówić 2 ściany boczne (2-częściowe).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

szerokość: 921 mm

wysokość: 2375 mm

Opis techniczny

wysokość	2375 mm
całkowita wysokość regału	2500 mm

Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	do głębokości 970 mm
szerokość	921 mm
głębokość	2 mm
pasują do regałów o głębokości	970 mm