

**Imadła równoległe z płytą obrotową, szerokość szczęk: 140 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967120 140
GTIN	4045197612571
Klasa artykułu	91J

**Opis****Wykonanie:**

**Całkowicie ze stali, kute matrycowo – gwarantowana niełamliwość. Otwierane do przodu.** Szczęki do mocowania rur pod szczękami zwykłymi. Duże, precyzyjne wrzeciono, obrabiane na obrabiarkach CNC. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Duże, hartowane kowadełko do prostowania i spęczniania. Prowadnica z podwójną regulacją.

z masywnymi, hartowanymi powierzchniowo szczękami (niewymienne).

**Zalety:**

- **przetyczka obustronnie zabezpieczona przed wypadnięciem – zapobiega przykreemu hałasowi**
- **szybkie otwieranie i zamykanie dzięki dużemu skokowi gwintu wrzeciona**
- **przetyczka wymienna**
- **wytłoczona skala wielkości rozwarcia.**

**w dostawie::**

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

**wskazówka:**

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

certyfikat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

**Opis techniczny**

kierunek otwierania	rozwierane do przodu
---------------------	----------------------

materiał	Stal odkuwana matrycowo
szerokość szczęk	140 mm
certyfi kat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd
wymienne szczęki	nie