



Imadła równoległe „Matador”, szerokość szczęk: 100mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	967170 100
GTIN	2050002090026
Klasa artykułu	93R

Opis

Wykonanie:

- całkowicie ze stali, kute matrycowo – gwarantowana niełamiwość
- otwierane do przodu, z dwuzwojowym gwintem trapezowym
- wrzeciono zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
- szczęki frezowane i powierzchniowo hartowane
- regulowane, hartowane prowadnice
- skala do szybkiego ustawiania wymaganej rozwartości
- duże, utwardzane kowadło do spęczniania i prostowania.

stałe wykonanie.

Objaśnienie:

do maks. 90 mm

w dostawie::

Wraz z elementami mocującymi do montażu na blacie roboczym.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki dodatkowe nr 967210; 967215; 967220; 967225, **od rozm. 120 mm.**

wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

Opis techniczny

kierunek otwierania	rozwierane do przodu
---------------------	----------------------

Karta danych

masa	6 kg
Rozstaw	125 mm
głębokość mocowania	65 mm
szerokość szczęk	100 mm
Seria	Matador Multiplus
Rodzaj produktu	Imadła równoległe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/967170-100>