



**Rolety do regałów podstawowych, do szerokości użytkowej 920 mm,
całkowita wysokość regału: 2500 mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	993310 2500
GTIN	4045197611789
Klasa artykułu	91W

Opis

Wykonanie:

Roleta z napędem elektrycznym. Prowadnice z wytłoczonego aluminium, segmenty rolety z walcowanego aluminium, bez szczelin. Boczne prowadnice szynowe z podwójną uszczelką szczotkową. Napęd elektryczny z silnikiem sterowanym radiowo i wyłączaniem po osiągnięciu wartości granicznej. 1-kanałowy pilot radiowy, zabezpieczony przed bryzgami wody. Automatyczne zatrzymanie po napotkaniu przeszkody.

Powłoka lakiernicza:

Rama – **tylko** szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

szerokość: 1075 mm

głębokość: 105 mm

prześwit roboczy: 2685 mm

Opis techniczny

prześwit roboczy	2685 mm
całkowita wysokość regału	2500 mm
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2430

liczba baterii	1
Atrybut nazwy produktu	do szerokości użytkowej 920 mm
szerokość	1075 mm
głębokość	105 mm