



**Imadła równoległe z płytą obrotową i wymiennymi szczękami, szerokość szczęk: 120 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	967130 120
GTIN	4045197613738
Klasa artykułu	91J

## Opis

### Wykonanie:

**Całowicie ze stali, kute matrycowo – gwarantowana niełamliwość. Otwierane do przodu.** Szczęki do mocowania rur pod szczękami zwykłymi. Duże, precyzyjne wrzeciono, obrabiane na obrabiarkach CNC. Wrzeciono i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Duże, hartowane kowadełko do prostowania i spęczniania. Prowadnica z podwójną regulacją. szczęki hartowane powierzchniowo. Jedna strona rowkowana, druga strona gładka (wymienne).

### Zalety:

- **przetyczka obustronnie zabezpieczona przed wypadnięciem – zapobiega przykreemu hałasowi**
- **szybkie otwieranie i zamykanie dzięki dużemu skokowi gwintu wrzeciona**
- **przetyczka wymienna**
- **wytłoczona skala wielkości rozwarcia.**

### w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

### wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

certifikat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

## Opis techniczny

kierunek otwierania	rozwierane do przodu
materiał	Stal odkuwana matrycowo
szerokość szczęk	120 mm
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd
wymienne szczęki	tak