

Ansell**Para rękawic Hycron® 27-607, rozmiar rękawic: 8****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094430 8 |
| GTIN | 1007649049822 |
| Klasa artykułu | 04P |

Opis**Wykonanie:**

Seria Hycron®. **Wytrzymałe rękawice** z bawełnianego jerseyu, z nitylową powłoką, do prac o dużych wymaganiach. Duża odporność na materiały ostrokrawędziowe i ściernie. Mocniejsze i bardziej elastyczne niż wykonane z PVC, trzykrotnie trwalsze niż cięższe rękawice skórzane.

Skutecznie chronią przed smarami i olejem.Nadają się zwłaszcza do surowych odlewów, kształtek z tworzywa sztucznego, stali prętowej, blach, kabli do przesyłu dużych mocy, materiałów budowlanych, surowego drewna.

Z dzianym mankietem i powłoką w 3/4 do utrzymania lepszych właściwości oddechowych.

Norma:

EN 388; EN 420

Antistatisch gemäß EN 1149.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

EN 388:2016: 4221X

materiał podłoża: Bawełna

powłoka: nitril

zakres zastosowania: Heavy Duty

kolor: niebieskie

Opis techniczny

| | |
|------------------------------|----------------------|
| oddychanie | umiarkowany |
| pryczepność na mokro | dobry |
| bez dimetyloformamidu | nie |
| masa | 57 g |
| wyczucie przy dotyku | umiarkowany |
| materiał powłoki | nitryl |
| rozmiar rękawic | 8 |
| dopasowany kształt | dobry |
| nie zawierają silikonu | tak |
| Ochrona przed gorącem | brak |
| pryczepność przy zaoliwieniu | dobry |
| Seria | Hycron® |
| Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne |
| Kategoria ochrony | Kategoria II |
| Właściwości rękawic | bez silikonu |
| EN 388:2016 | 4221X |
| materiał podłoża | Bawełna |
| powłoka | nitryl |
| zakres zastosowania | Heavy Duty |
| kolor | niebieskie |