



Rolety do regałów podstawowych, do szerokości użytkowej 1320 mm, całkowita wysokość regału: 2000 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	993314 2000
GTIN	4045197613417
Klasa artykułu	91W

Opis

Wykonanie:

Roleta z napędem elektrycznym. Prowadnice z wytłoczonego aluminium, segmenty rolety z walcowanego aluminium, bez szczelin. Boczne prowadnice szynowe z podwójną uszczelką szczotkową. Napęd elektryczny z silnikiem sterowanym radiowo i wyłączaniem po osiągnięciu wartości granicznej. 1-kanałowy pilot radiowy, zabezpieczony przed bryzgami wody. Automatyczne zatrzymanie po napotkaniu przeszkody.

Powłoka lakiernicza:

Rama – **tylko** szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

szerokość: 1475 mm

głębokość: 105 mm

prześwit roboczy: 2185 mm

Opis techniczny

całkowita wysokość regału	2000 mm
prześwit roboczy	2185 mm
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2430

liczba baterii	1
Atrybut nazwy produktu	do szerokości użytkowej 1320 mm
szerokość	1475 mm
głębokość	105 mm