

HOLEX®**Imadła równoległe z kabłąkiem zaciskowym, szerokość szczęk: 125 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	967270 125
GTIN	4045197612731
Klasa artykułu	92H

Opis

Wykonanie:

Wykonane całkowicie ze stali – gwarantowana niełamiwość. Otwierane do przodu.

Szczęki frezowane i powierzchniowo hartowane. Duża głębokość mocowania; grube wrzeciono z gwintem trapezowym i prowadnice zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Prowadnice regulowane; szerokie, hartowane kowadło.

Zastosowanie:

Do mocowania na blatach stołów warsztatowych.

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki do rur nr 967285.

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

Rozstaw: 150 mm

szczęki do rur nr 967285 o Ø zewn.: 3/8 – 3 cal

masa: 10,5 kg

Opis techniczny

materiał	Stal odkuwana matrycowo
----------	-------------------------

kierunek otwierania	rozwierane do przodu
masa	10,5 kg
Rozstaw	150 mm
szczęki do rur nr 967285 o Ø zewn.	3/8 – 3 cal
szerokość szczęk	125 mm
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd