

Rama typu S610-M18, głębokość 800 mm, wysokość: 2000 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	991320 2000
GTIN	4058255036707
Klasa artykułu	96P

Opis**Wykonanie:**

Profile ram z usztywnieniem kratownicą. Masywne płyty podstawy przenoszą obciążenia na podłogę. Dostawa wraz z 4 kotwami podłogowymi na ramę.

Opis:**Wymiary montażowe:****długość całkowita regału:**

dla ram stojaków S610-M18: długość nominalna + liczba stojaków × 86 mm.

Pasuje do :

Regały na palety od daty produkcji 08 / 2018.

Powłoka lakiernicza:

Zbliżone do RAL 5017, niebieski morski, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Wymagana nośność pola regału określa typ ramy, zob. tabela obciążeń.

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

głębokość: 800 mm

Opis techniczny

typ kształtownika ramy	S610-M18
------------------------	----------

wysokość	2000 mm
głębokość	800 mm
Atrybut nazwy produktu	głębokość 800 mm