

HOLEX

Płytki z zarysem częściowym 60° wewnętrzne, prawe, HBX820, skok gwintu: 0,5-3 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270798 0,5-3
GTIN	4045197982551
Klasa artykułu	22B

Opis

Płytki z zarysem częściowym 60° wewnętrzne, prawe 0,5-3 mm

Opis techniczny

Maksymalny skok gwintu	3 mm
skok gwintu	0,5 mm
Gatunek	HBX820
Klasa tolerancji	DIN 13 6H
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytki skrawająca
do toczenia gwintów