

HOLEX®**Imadła równoległe , szerokość szczęk: 120 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	967420 120
GTIN	4045197694362
Klasa artykułu	92H

Opis

Wykonanie:

Całkowicie ze stali – gwarantowana niełamliwość. Otwierane do przodu.

Z odkutymi szczękami do rur pod szczękami właściwymi. Wrzeciono z gwintem trapezowym, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.

Regulowana dwustronna prowadnica pryzmowa. Kowadło do spęczania i prostowania małych detali.

ze stałymi, rowkowanymi i hartowanymi szczękami.

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

Rozstaw: 120 mm

głębokość mocowania: 65 mm

Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.: 20 - 55 mm

masa: 9 kg

Opis techniczny

głębokość mocowania	65 mm
Rozstaw	120 mm
masa	9 kg

materiał	Stal odkuwana matrycowo
kierunek otwierania	rozwierane do przodu
Szczęki do mocowania rur o \varnothing zewn.	20 - 55 mm
szerokość szczęk	120 mm
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd
wymienne szczęki	nie