

**HOLEX®****Imadła równoległe , szerokość szczęk: 140 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	967420 140
GTIN	4045197694379
Klasa artykułu	92H

## Opis

### Wykonanie:

**Całkowicie ze stali – gwarantowana niełamliwość. Otwierane do przodu.**

Z odkutymi szczękami do rur pod szczękami właściwymi. Wrzeciono z gwintem trapezowym, zabezpieczone przed zanieczyszczeniami.

Regulowana dwustronna prowadnica pryzmowa. Kowadło do spęczania i prostowania małych detali.

ze stałymi, rowkowanymi i hartowanymi szczękami.

### w dostawie::

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

### wskazówka:

odpowiedni przyrząd do regulacji wysokości zob. 967520.

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

Rozstaw: 180 mm

głębokość mocowania: 90 mm

Szczęki do mocowania rur o  $\varnothing$  zewn.: 20 - 80 mm

masa: 16 kg

## Opis techniczny

masa	16 kg
Rozstaw	180 mm
materiał	Stal odkuwana matrycowo

głębokość mocowania	90 mm
kierunek otwierania	rozwierane do przodu
Szczęki do mocowania rur o $\varnothing$ zewn.	20 - 80 mm
szerokość szczęk	140 mm
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd
wymienne szczęki	nie