

**Przecinak eco wzmocniony, prawe, wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 32/3L mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273864 32/3L
GTIN	4045197983558
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Z chłodzeniem eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

Wzmocnione wykonanie pryzmy z 32 mm podstawą.

**Pasuje do :**

Uchwyt nr 273868; 319133 20/50.

**wskazówka:**

Klucz montażowy nr 27 9920 należy zamawiać oddzielnie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks.  $\varnothing$  obrabianego przedmiotu: 90 mm

wysokość h<sub>1</sub>: 25 mm

długość całkowita L<sub>całk.</sub>: 122 mm

**Opis techniczny**

wysokość h <sub>1</sub>	25 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
długość całkowita L <sub>całk.</sub>	122 mm
do maks. $\varnothing$ obrabianego przedmiotu	90 mm
Seria	Oprawki mieczowe do płytek do przecinania

wysokość przecinaka $h_5$	32 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
możliwość wcinania osiowego	nie