

**Przecinak eco wzmocniony, prawe, wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W: 32/3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273864 32/3
GTIN	4045197983541
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Z chłodzeniem eco skierowanym bezpośrednio na ostrze i dodatkowym chłodzeniem powierzchni przyłożenia.

Wzmocnione wykonanie pryzmy z 32 mm podstawą.

Pasuje do :

Uchwyt nr 273868; 319133 20/50.

wskazówka:

Klucz montażowy nr 27 9920 należy zamawiać oddzielnie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks. Ø obrabianego przedmiotu: 65 mm

wysokość h₁: 25 mm

długość całkowita L_{całk.}: 109,5 mm

Opis techniczny

wysokość przecinaka h ₅	32 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
długość całkowita L _{całk.}	109,5 mm
wysokość h ₁	25 mm
Seria	Oprawki mieczowe do płytek do przecinania

do maks. Ø obrabianego przedmiotu	65 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
możliwość wcinania osiowego	nie