

**Przyrząd do regulacji wysokości imadeł nr 967000, do imadeł o wielk.: 125****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	967500 125
GTIN	4045197694430
Klasa artykułu	91J

Opis**Wykonanie:**

Stabilna konstrukcja stalowa. Bardzo stabilna praca i dokładne prowadzenie dzięki elementom wykonanym na obrabiarkach CNC. Bardzo mocny zacisk dzięki specjalnemu mechanizmowi mocującemu. Wmontowany amortyzator gazowy ułatwia płynną regulację wysokości imadła. Szybkie ustalenie w dowolnej pozycji za pomocą **zabezpieczającej dźwigni zaciskowej**.

Zalety:

Imadło, w połączeniu z przyrządem do regulacji wysokości, **może być obracane o 360° bez dodatkowej płyty obrotowej**, aby ustawić detal w żądanej pozycji roboczej. Przy wszystkich przesuwach pionowych i obrotach zachowany jest odstęp bezpieczeństwa 25 mm, wymagany wg DIN 31001, część 1.

Zastosowanie:

Dopasowanie imadła z centymetrową dokładnością do odpowiedniej wysokości roboczej (szczególnie ważne w warsztatach dydaktycznych i szkolnych).

Pasuje do :

imadeł równoległych **GARANT nr 967000**.

w dostawie::

Wraz ze wszystkimi śrubami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszara.

wskazówka:

Urządzenie do regulacji wysokości także do imadeł GARANT-L i oryginalnych imadeł LEINEN (bez LEINEN-JUNIOR, nr 967060).

certyfiakat bezpieczeństwa: GS TÜV Süd

zakres regulacji wysokości: 242 mm

możliwość przestawienia ponad płytą stołu: 93 - 335 mm

masa: 12,9 kg

Opis techniczny

masa	12,9 kg
możliwość przestawienia ponad płytą stołu	93 - 335 mm
zakres regulacji wysokości	242 mm
do imadeł o wielk.	125
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Süd